


Bei Wandstärken 3mm und >3mm die mitgelieferten Schrauben benutzen, bei Wandstärken 2,5mm bis <3mm müssen zusätzlich die mitgelieferten Unterlegscheiben eingesetzt werden. /
At a wall thickness of 3mm or >3mm, use the supplied screws. For wall thicknesses from 2,5 mm to <3mm the additional washers need to be mounted as well.



Maßstab/ Scale: 2:1

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
3K 5200.136.03

Artikel / Article:
OE - Halteöse
OE - holding loop
Katalogzeichnung/Catalogue drawing

3983 3976	16.11.2011 30.08.2011
Ä.Nr/ Alt.No:	Datum/ Date:



DISK: 2803294.idw
Datum/Date: 31.05.2011 KH